

**Garant****Prolongación de metal duro integral para fresa con rosca  $\varnothing d = 25$  mm, Rosca M  $\times$  L: M12X136****Datos de pedido**

Número de pedido	301366 M12X136
GTIN	4045197770899
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

**Aplicación:**

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

**Descripción técnica**

$\varnothing$ exterior D	23 mm
Rosca M	M12
$\varnothing$ del mango d	25 mm
$\varnothing$ de la perforación $D_1$	12,5 mm
Longitud total $L_{tot}$	136 mm
Longitud útil $L_1$	80 mm
Adaptador	$\varnothing d = 25$ mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

