

Garant**Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365035 60
GTIN	4045197770677
Clase de artículo	31S

Descripción**Ejecución:**

- Tipo de construcción estable con husillo resistente.
- Bocas templadas y rectificadas.
- Sujeción precisa mediante guía plana.
- Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.
- Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.
- Abrazadera rápida excéntrica integrada pendiente de patente para un agarre seguro en la mesa de perforación.
- La sujeción rápida en la zona de las ranuras permite mecanizar la pieza sujeta de forma flexible y eficaz en cualquier posición de toda la mesa de perforación sin necesidad de volver a sujetarla.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo y boca móvil de fundición especial.

Precisión:

Dentro de **0,10 mm**.

Descripción técnica

Gama de sujeción b	79 mm
Distancia ranuras de sujeción	90 mm

Altura total c	55 mm
Anchura cuerpo de base B	115 mm
Longitud total máxima L ₄	271 mm
Longitud cuerpo base a	169 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	Tornillo de banco BM azul
Anchura de mordazas A	60 mm
Anchura ranuras de sujeción	13 mm
Altura de mordazas C	25 mm
Peso	3,2 kg
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

Accesorios

Par de bocas de recambio (2 unidades) para mordaza de sujeción rápida y tornillo de banco para taladradora para tipo 60	365036 60
Riel de guía para n.º 365023	365025
Tope Tipo 1	365028 1
Husillo de recambio para mordaza manual para taladradora para tipo 60	365037 60