

**Garant****Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365035 100
GTIN	4045197770684
Clase de artículo	31S

**Descripción****Ejecución:**

- Tipo de construcción estable con husillo resistente.
- Bocas templadas y rectificadas.
- Sujeción precisa mediante guía plana.
- Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.
- Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.
- Abrazadera rápida excéntrica integrada pendiente de patente para un agarre seguro en la mesa de perforación.
- La sujeción rápida en la zona de las ranuras permite mecanizar la pieza sujeta de forma flexible y eficaz en cualquier posición de toda la mesa de perforación sin necesidad de volver a sujetarla.

**Aplicación:**

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

**Material:**

Cuerpo y boca móvil de fundición especial.

**Precisión:**

Dentro de **0,10 mm**.

**Descripción técnica**

Anchura cuerpo de base B	174 mm
Longitud cuerpo base a	286 mm

Código de colores para los accesorios adecuados	Tornillo de banco BM azul
Altura de mordazas C	32 mm
Distancia ranuras de sujeción	141 mm
Anchura ranuras de sujeción	17 mm
Altura total c	82 mm
Peso	11,7 kg
Anchura de mordazas A	100 mm
Longitud total máxima L <sub>4</sub>	474 mm
Gama de sujeción b	143 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

## Accesorios

Par de bocas de recambio (2 unidades) para mordaza de sujeción rápida y tornillo de banco para taladradora para tipo 100	365036 100
Tope Tipo 1	365028 1
Riel de guía para n.º 365023	365025
Husillo de recambio para mordaza manual para taladradora para tipo 100	365037 100