

**Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365045 80
GTIN	4045197771018
Clase de artículo	32D

Descripción**Ejecución:**

- **Modelo sólido y manejable.**
- **Bocas templadas y rectificadas.**
- **Longitud total invariable (¡husillo hundido en el mango!).**
- **Posibilidad de fijación universal por medio de orificios oblongos.**
- **Boca móvil, guiada lateralmente.**
- **Boca de sujeción fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal.**

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo de fundición.

Precisión:

Dentro de **0,20 mm.**

Descripción técnica

Altura de mordazas C	30 mm
Altura total c	64 mm
Peso	4 kg
Gama de sujeción b	65 mm
Longitud cuerpo base a	233 mm

Anchura de mordazas A	80 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

Accesorios

Par de bocas de recambio (2 uds.) para tornillos de banco para taladradora para tipo 80	365046 80
---	-----------