



Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 120mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 365045 120 |
| GTIN | 4045197771032 |
| Clase de artículo | 32D |

Descripción

Ejecución:

- Modelo sólido y manejable.
- Bocas templadas y rectificadas.
- Longitud total invariable (¡husillo hundido en el mango!).
- Posibilidad de fijación universal por medio de orificios oblongos.
- Boca móvil, guiada lateralmente.
- Boca de sujeción fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo de fundición.

Precisión:

Dentro de **0,20 mm.**

Descripción técnica

| | |
|------------------------|--------|
| Longitud cuerpo base a | 343 mm |
| Gama de sujeción b | 110 mm |
| Anchura de mordazas A | 120 mm |
| Altura total c | 66 mm |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Altura de mordazas C | 30 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Par de bocas de recambio (2 uds.) para tornillos de banco para taladradora para tipo 120 | 365046 120 |
|--|------------|