

**Garant****Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER, Para ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	309617 16
GTIN	4045197771742
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Superficie con recubrimiento deslizante, rodamiento de bolas. Coeficiente de fricción reducido, mayores fuerzas de sujeción. **Con hexágono SW 25.**

**Idóneo para:**

Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER n.º 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Partes opcionales:**

Llave de gancho n.º 628400, o llave dinamométrica n.º 309749 o n.º 628520.

**Nota:**

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	33,5 mm
Par de apriete máximo	54 Nm

Para ER	16 mm
Rosca	M24×1
Longitud total L	20,6 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete