

Garant**Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER, Para ER: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	309617 32
GTIN	4045197771766
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Superficie con recubrimiento deslizante, rodamiento de bolas. Coeficiente de fricción reducido, mayores fuerzas de sujeción. **Con ranuras.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER n.º 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Partes opcionales:

Llave de gancho n.º 628400, o llave dinamométrica n.º 309749 o n.º 628520.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Longitud total L	26 mm
Ø exterior D	51,8 mm

Para ER	32 mm
Rosca	M42×1
Par de apriete máximo	136 Nm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete