

Garant**Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER, Para ER: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	309617 40
GTIN	4045197771773
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Superficie con recubrimiento deslizante, rodamiento de bolas. Coeficiente de fricción reducido, mayores fuerzas de sujeción. **Con ranuras.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER n.º 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Partes opcionales:

Llave de gancho n.º 628400, o llave dinamométrica n.º 309749 o n.º 628520.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Ø exterior D	61,9 mm
Par de apriete máximo	169 Nm

Rosca	M52×1
Longitud total L	29 mm
Para ER	40 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete