

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525M16
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño de placa	16 mm
Calzo	259031 35
Brida, tornillo, resorte	259035 6
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	150 mm
Tornillo para calzo	259025 11
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Calzo Tipo 35	259031 35
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Tornillo para calzo Tipo 11	259025 11
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600