

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Longitud total L	170 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 3232P16
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para calzo	259025 11
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Calzo	259031 35
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 6
Tamaño del mango	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Varilla de 8 mm, con imánCon asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo para calzo Tipo 11	259025 11
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Calzo Tipo 35	259031 35
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600