

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	19 mm
Calzo	259031 36
Código ISO Soporte	DCLNR/L 3232P19
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tamaño del mango	32 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 7
Longitud total L	170 mm
Tornillo para calzo	259025 12
Anchura de función L ₄	40 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo10 piezas Tipo 2	259026 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Calzo Tipo 36	259031 36
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500