

Garant

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm**



Datos de pedido

Número de pedido	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Calzo	259031 35
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525M16
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Tornillo para calzo	259025 11
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Tamaño del mango	25 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 6
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 35	259031 35
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Tornillo para calzo Tipo 11	259025 11
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600