

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	32 mm
Calzo	259031 35
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Brida, tornillo, resorte	259035 6
Longitud total L	170 mm
Tornillo para calzo	259025 11
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 3232P16
Tamaño de placa	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Tornillo para calzo Tipo 11	259025 11
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Calzo Tipo 35	259031 35
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600