

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego de resortes	259044 6
Juego de espigas elásticas	259047 4
Palanca articulada	259015 12
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	PCBNR/L 2525M16
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	29 mm
Tamaño del mango	25 mm
Calzo	259031 35
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Anchura de función L <sub>4</sub>	22 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Calzo Tipo 35	259031 35
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4