

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PCBNR/L 3232P16
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Palanca articulada	259015 12
Juego de resortes	259044 6
Juego de espigas elásticas	259047 4
Anchura de función L ₄	27 mm
Tamaño del mango	32 mm
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	170 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Calzo	259031 35
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Calzo Tipo 35	259031 35
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6