

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 35
Longitud total L	150 mm
Palanca articulada	259015 12
Juego de espigas elásticas	259047 4
Anchura de función L ₄	22 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Juego de resortes	259044 6
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	29 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Código ISO Soporte	PCBNR/L 2525M16
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Calzo Tipo 35	259031 35