

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	170 mm
Tamaño del mango	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Palanca articulada	259015 13
Tamaño de placa	19 mm
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Calzo	259031 36
Juego de espigas elásticas	259047 5
Juego de resortes	259044 7
Código ISO Soporte	PCBNR/L 3232P19
Anchura de función L ₄	27 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Calzo Tipo 36	259031 36