

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	170 mm
Calzo	259031 35
Juego de espigas elásticas	259047 4
Anchura de función L ₄	40 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Juego de resortes	259044 6
Código ISO Soporte	PCSNR/L 3232P16
Tamaño del mango	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Palanca articulada	259015 12
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Calzo Tipo 35	259031 35