

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/19mm



Datos de pedido

Número de pedido	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	19 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	170 mm
Juego de espigas elásticas	259047 5
Palanca articulada	259015 13
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Calzo	259031 36
Juego de resortes	259044 7
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Anchura de función L ₄	40 mm
Código ISO Soporte	PCSNR/L 3232P19
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Calzo Tipo 36	259031 36
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13