

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Calzo	259031 35
Anchura de función L ₄	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Juego de resortes	259044 6
Palanca articulada	259015 12
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	PCSNR/L 2525M16
Juego de espigas elásticas	259047 4
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 35	259031 35
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6