

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/19mm



Datos de pedido

Número de pedido	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 13
Longitud total L	170 mm
Código ISO Soporte	PCSNR/L 3232P19
Tamaño de placa	19 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Anchura de función L ₄	40 mm
Juego de espigas elásticas	259047 5
Calzo	259031 36
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tamaño del mango	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Juego de resortes	259044 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 36	259031 36
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7