

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
50/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	48 mm
Tamaño de placa	19 mm
Palanca articulada	259015 13
Longitud total L	350 mm
Juego de espigas elásticas	259047 5
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	63 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Juego de resortes	259044 7
Código ISO Soporte	A50U PCLNR/L19
Desplazamiento central L_3	35 mm
Calzo	259031 36
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 36	259031 36
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500