

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 8/06mm



Datos de pedido

Número de pedido	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	10 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño de placa	6 mm
Tamaño del mango	8 mm
Código ISO Soporte	SCRCLR/L 0808D06
Anchura de función L ₄	9 mm
Longitud total L	60 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500