

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
10/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	10 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L ₄	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	10 mm
Longitud total L	70 mm
Código ISO Soporte	SCRCR/L 1010E06
Tamaño de placa	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500