

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 5
Anchura de función L ₄	22 mm
Tamaño de placa	12 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020K12
Calzo	269005 6
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 16
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Calzo Tipo 6	269005 6
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos para plaquita Tipo 16	269028 16
Destornillador dinámico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500