

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 8/06mm



Datos de pedido

Número de pedido	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Anchura de función L ₄	9 mm
Tamaño de placa	6 mm
Tamaño del mango	8 mm
Longitud de la cabeza L ₁	10 mm
Código ISO Soporte	SCRCL/L 0808D06
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud total L	60 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500