

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 12/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	13 mm
Tamaño del mango	12 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud total L	80 mm
Tamaño de placa	9 mm
Código ISO Soporte	SCRCL/L 1212F09
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500