

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Código ISO Soporte	SCRCR/L 1616H09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L ₄	17 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Calzo	269005 1
Longitud total L	100 mm
Tamaño de placa	9 mm
Tamaño del mango	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 1	269005 1
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500