

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	SCRCR/L 2525M12
Calzo	269005 6
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Anchura de función L ₄	27 mm
Longitud total L	150 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 16
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 16	269028 16
Calzo Tipo 6	269005 6
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500