



## Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas con moleteado, Número de destornilladores: 9



### Datos de pedido

Número de pedido	627191 9
GTIN	7610733265282
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

#### Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

#### Contenido:

1 llave acodada n.º 627190: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
Almacenamiento en: Soporte de plástico

### Descripción técnica

Embalaje	Soporte de plástico
Número de destornilladores	9
Medida de llave	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Medidas anchos de llave	métrico
Quality Dress	Destornillador acodado Safety
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras

Superficie	cromado
Versión de mango	redondo, moleteado
Codificación de colores	no
Mango con recubrimiento plástico	no
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	no
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 6 mm	627190 6
Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 8 mm	627190 8
Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 2,5 mm	627190 2,5
Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 10 mm	627190 10
Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 5 mm	627190 5
Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 4 mm	627190 4
Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 3 mm	627190 3
Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 2 mm	627190 2
Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 1,5 mm	627190 1,5
Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9