



Pie de rey digital ABS, Capacidad de medición: 100mm



Datos de pedido

Número de pedido	412821 100
GTIN	4045197771780
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. Sistema de medición incremental sin escala absoluta.

Suministro:

Incluida batería n.º 081560 tam. LR44.

Descripción técnica

Calibración	A1
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Material carcasa	Metal
Norma	ISO 13385
Capacidad de medición	0 - 100 mm
Longitud del pico	30 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Varilla de profundidad existente	sí
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1

Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412230
Pila redonda / pila especial Tipo de pila LR44	081560 LR44