

Garant

Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con tacos antideslizantes, baja



Datos de pedido

Número de pedido	965035
GTIN	4045197772640
Clase de artículo	91Z

Descripción

Ejecución:

Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada. La superficie de cuero blando es fácil de cuidar y se puede lavar. Con costura doble naranja escalonada. Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.

Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm.

Altura del respaldo: 600 mm.

Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.

Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.

Capacidad de carga: 120 kg.

Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Altura del respaldo	600 mm
---------------------	--------

Hoja de datos

Mecanismo de sincronización	sí
Profundidad de asiento	450 mm
Color material asiento	negro
Norma	DIN 68877
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Margen de ajuste del respaldo	60 mm
Capacidad de carga	120 kg
Anchura de asiento	470 mm
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Apoyo lumbar	sí
Reajuste contacto permanente	sí
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	40 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante
Ejecución	sin ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	490 - 630 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/965035->