

Garant

Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta

**Datos de pedido**

Número de pedido	965036
GTIN	4045197772657
Clase de artículo	91Z

Descripción**Ejecución:**

Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada. La superficie de cuero blando es fácil de cuidar y se puede lavar. Con costura doble naranja escalonada. Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.

Asiento (anchoxprofundidad): 470x450 mm.

Altura del respaldo: 600 mm.

Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.

Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.

Capacidad de carga: 120 kg.

Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Norma:

- **Diseño ergonómico y funcional.**
- **Apoyo lumbar.**
- **Técnica sincronizada.**
- **Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.**
- **Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.**

Norma:

DIN 68877

Capacidad de carga silla: 120 kg
 Intervalo de regulación de la altura: 640 - 890 mm
 Anchura de asiento: 470 mm
 Profundidad de asiento: 450 mm
 Altura del respaldo: 600 mm
 Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento: 40 mm
 Intervalo de ajuste del respaldo: 60 mm
 Color material asiento: negro

Descripción técnica

Reajuste contacto permanente	sí
Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Norma	DIN 68877
Capacidad de carga	120 kg
Mecanismo de sincronización	sí
Margen de ajuste del respaldo	60 mm
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Material superficie de asiento	Cuero artificial
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Anchura de asiento	470 mm
Profundidad de asiento	450 mm
Altura del respaldo	600 mm
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Apoyo lumbar	sí
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	40 mm
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Color material asiento	negro
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Ejecución	altura de asiento alta

Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	640 - 890 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas)	962518
Par de brazos multifuncional para silla giratoria de trabajo GARANT	965047