

Garant**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de mango / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261102 25/16
GTIN	4045197771896
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – -319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SVJBR/L 2525X16

Plaquita de corte adecuada: VB.. 1604..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 40 mm

Longitud total L: 111,5 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269028 28

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 1
Código ISO Soporte	SVJBR/L 2525X16
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Longitud total L	111,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259033 5
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	16 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15