

Garant**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de mango / placa:
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261102 20/16
GTIN	4045197771889
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – -319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SVJBR/L 2020X16

Plaquita de corte adecuada: VB.. 1604..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 40 mm

Longitud total L: 99 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269028 28

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud total L	99 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño de placa	16 mm

Calzo	259033 5
Tamaño del mango	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Tornillo para calzo	269013 1
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Código ISO Soporte	SVJBR/L 2020X16
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500