



Vaso de punta Pozidriv, 1/4 pulgada, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	631630 2
GTIN	4045197772916
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Para Ø de tornillos: 3,1 - 5,2 mm

Ø lado carraca: 11 mm

Longitud: 25 mm

Descripción técnica

Ø lado carraca	11 mm
Longitud	25 mm
Tamaño de ranura en cruz	2
Para Ø de tornillos	3,1 - 5,2 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tipo de producto

Vaso