


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 70X10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574350 70X10
GTIN	4017359082805
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	19 mm
Ø del cepillo D ₁	70 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	8 mm
Ø de mango D _s	6 mm

Material dotación	Alambre de latón
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular