

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY

## Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 30X6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	574350 30X6
GTIN	4017359007068
Clase de artículo	57L

### Descripción

#### Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

#### Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.

### Descripción técnica

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	6 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	30 mm
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	6 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Material dotación	Alambre de latón
Trenzado	ondulado

Tipo de producto

Cepillo circular