


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Completamente INOX 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 70X16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Todos los elementos de acero inoxidable.

**Aplicación:**

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

**Descripción técnica**

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	19 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	70 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min <sup>-1</sup>
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	18 mm

Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Tipo de producto	Cepillo circular