


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 125XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571250 125XM14
GTIN	4017359053768
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorticado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado. Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo **en amoladoras angulares.**

Descripción técnica

Anchura de los filamentos L ₁	14 mm
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular

