

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo pincel trenzado Alambre INOX, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 6X0,35mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, **Ø de mango 6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Alambre de calidad inoxidable 1.4401 (AISI 316). Cuerpo portante con recubrimiento plástico para el mecanizado de acero fino.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. Cepillos pincel trenzados para trabajo preciso.

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,35 mm
Velocidad de giro máxima	4500 min ⁻¹
Número de trenzados	1
Longitud de guarnición H ₁	25 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

