

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo pincel trenzado Alambre de acero, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 6X0,35mm



Datos de pedido

Número de pedido	574800 6X0,35
GTIN	4017359208892
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, Ø de mango **6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. Cepillos pincel trenzados para trabajo preciso.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	4500 min ⁻¹
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Ø del cepillo D ₁	6 mm
Longitud de guarnición H ₁	25 mm
Número de trenzados	1
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha

