



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 13 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	637945
GTIN	4013288182159
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Vasos con **función de bloqueo** y moleteado en el extremo posterior para un buen agarre en el accionamiento manual.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12.

Contenido:

Carraca con palanca de inversión y prolongación n.º 640385.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 250 mm

Carraca: 1 ud. n.º 640385 con palanca de inversión y prolongación 341 mm

Almacenamiento en: Estuche de tejido con Cierre por adherencia

Altura: 73 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-19 mm

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave	métrico

Número de piezas	13
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-19 mm
Quality Dress	8006 SC 1
Embalaje	Estuche de tejido, cierre por adherencia
Longitud	325 mm
Anchura	148 mm
Altura	73 mm
Tipo de producto	Llave de vaso