

*intercable***Tenaza de prensado grande, Tipo: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	729970 120
GTIN	8014212199263
Clase de artículo	76C

**Descripción****Ejecución:**

Cabezal resistente con transmisión y discos perfilados giratorios incorporados. Brazos tubulares con mangos de plástico. Asignación de la sección transversal visible en los discos de perfil. Con innovador apriete en i, adecuado para cables de varios hilos, de varios hilos compactos y de hilos finos. Mediante el apriete en i se alcanzan valores de apriete muy por encima de los requisitos normales.

**Aplicación:**

Para **terminales de cable tubulares** no aislados y **conectores tubulares** (modelo normal).

**Nota:**

No se adaptan a los terminales de engarce a presión para cables según DIN y los terminales de cable CNF franceses.

A petición, se pueden suministrar tenazas de prensado para terminales de cable DIN y francesas CNF.

**Descripción técnica**

Peso	3,7 kg
Longitud total	535 mm
Para sección transversal de los conductores	10 - 120 mm <sup>2</sup>
Tipo de producto	Alicate de engarce

## Accesorios

Jgo. mordazas compresión recambio Tipo 120

729975 120