



Mordaza escalonada fija, Tipo: 130



Datos de pedido

Número de pedido	360537 130
GTIN	4045197772961
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:

Garras escalonadas templadas y rectificadas.

Aplicación:

Para el alojamiento de las mordazas intercambiables n.º 360538; 360539; 360541.

Idóneo para :

Tensor de alta presión CN n.º 360535.

Anchura de bocas b: 130 mm

Altura de bocas C: 52 mm

Altura h₁: 22 mm

Longitud de mordazas l: 83 mm

Longitud l₁: 35 mm

Adecuado para el código de color: NC-HOLEX

Descripción técnica

Anchura de bocas b	130 mm
Altura h ₁	22 mm
Longitud l ₁	35 mm
Longitud de mordazas l	83 mm

Altura de bocas C	52 mm
Adecuado para el código de color	NC-HOLEX
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza