



Tensor de alta presión CN, Tipo: 130



Datos de pedido

Número de pedido	360535 130
GTIN	4045197772947
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base robusto de fundición nodular, guías y base templadas y rectificadas. Husillo completamente encapsulado, cámara del husillo cerrada con cubiertas. Presión de sujeción máxima reproducible gracias al tope fijo integrado.

- **Planeidad del cuerpo de base $\leq 0,01$ mm.**
- **Con amplificador de fuerza mecánico, fuerza de apriete preseleccionable en 5 escalones.**
- **Perforaciones roscadas laterales para el tope de la pieza de trabajo.**

Aplicación:

Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

Suministro:

Incluye 2 garras escalonadas, 1 manivela SW 14, 1 llave des espigón y 4 bridas de sujeción.

Nota:

Medidas de alineación no compatibles con otras marcas.

Fuerza de apriete máxima: 50 kN

Peso: 40 kg

Longitud total L: 516 mm

Longitud cuerpo base a: 410 mm

Anchura cuerpo de base B: 131 mm

Gama de sujeción b: 0 - 256 mm

Descripción técnica

t	79 mm
Gama de sujeción d	66 - 315 mm

Peso	40 kg
r	111 mm
Código de colores para los accesorios adecuados	NC-HOLEX
Gama de sujeción b	0 - 256 mm
Ranura longitudinal I H7	20 mm
Longitud cuerpo base a	410 mm
Fuerza de apriete máxima	50 kN
Ranura transversal n H7	20 mm
Altura del cuerpo base c	95 mm
Altura de bocas C	52 mm
m	139 mm
Longitud total L	516 mm
Anchura cuerpo de base B	131 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Husillo para tipo 130	360534 130
Par de mordazas de sujeción con superficie de apoyo escalonada 5 mm × 5 mm Para anchura de mordazas 130 mm	360541 130
Par de mordazas de sujeción con ranuras longitudinales y transversales Para anchura de mordazas 130 mm	360538 130
Boca prismática (unidad) Para anchura de mordazas 130 mm	360539 130
Mordaza escalonadamóvil Tipo 130	360536 130
Manivela Para anchura de mordazas 130 mm	360542 130
Husillo de recambio completo para tipo 130	360532 130
Mordaza escalonadafija Tipo 130	360537 130
	360543 130

Juego de bridas de sujeción 2 piezas Para anchura de mordazas 130 mm

Tuerca de husillo para tipo 130

360533 130