



## Fresa de moletear universal, Tamaño del mango: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290210 20
GTIN	4030741257469
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

**Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.**

Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

#### Ventaja:

- **Vibraciones reducidas.**
- **Escala regulable y husillo de ajuste de marcha sincrónica para ajustar el  $\varnothing$  de la pieza de trabajo.**
- **Tiempos de equipamiento reducidos y, por lo tanto, disminución de costes por pieza.**
- **Corrección del ángulo de afilado de las moletas.**
- **Resistencia al desgaste elevada gracias al endurecimiento especial de las superficies.**
- **Para velocidades de corte y de avance superiores.**

### Descripción técnica

Altura del mango	20 mm
Intervalo de trabajo	10 - 250 mm
Anchura del mango	20 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 1
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	8 mm

para $\varnothing$ de moleta d <sub>1</sub>	25 mm
para ancho de moleta b	6 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR15°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

## Accesorios

Juego de piezas de recambio (3 piezas), casquillo MD, disco de protección, tornillo Tipo 1	299920 1
--	----------