



Llave inglesa regulable lateralmente, Longitud total: 205 mm



Datos de pedido

Número de pedido	813940 205
GTIN	7314150191222
Clase de artículo	83F

Descripción

Ejecución:

Con mango ergonómico de elastómero termoplástico. Posición de la boca 15°. Templada de precisión, con tratamiento anticorrosivo y cromada. Escala de medición en mm en el lado izquierdo.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Ancho de llave máximo: 27 mm

Longitud total: 8 pul

Descripción técnica

Longitud total	205 mm
Longitud total	8 pul
Ancho de llave máximo	27 mm
Peso	300 g
Norma	ISO 6787
Norma	UNE 16532
Norma	ASME B107.8M-2003
Posición de la boca	15 grados
Procedimiento de fabricación	templado con precisión y con protección antioxidante

Material	Aleación de acero de alto rendimiento
Superficie	cromado
exento de chispas	no
Garras reversibles	no
Graduación	sí
Función de carraca	no
Funda del mango	sí