

Garant**Punto rotativo para inserto intercambiable, Tipo: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	320615 20
GTIN	4045197773623
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Versión con suspensión elástica para la compensación de longitud axial durante el mecanizado.**
- **Completamente templado y rectificado. Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.**
- **La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.**

Mango cilíndrico para sujeción en soportes de barras de mandrinar, soportes para pinzas portapiezas o conos de sujeción de expansión hidráulica; para el alojamiento en el segundo revólver.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.

La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Suministro:

Incluye horquilla d extracción para soltar los insertos.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320625.

Descripción técnica

Ø de carcasa D	40 mm
Para peso de la pieza de trabajo	200 kg
Longitud total L	90 mm
Fallo de concentricidad	0,01 mm
Ø del mango D ₁	12 mm
Ø d	20 mm
Velocidad de giro máxima	4000 min ⁻¹
Longitud útil L ₁	41 mm
Recorrido de muelle	2,4 mm
Adecuado para el código de color	K12
Adaptador	Ø mango 20 mm
Tipo de producto	Punta de centrado

Accesorios

Boca para punto rotativo Tipo 3	320625 3
Boca para punto rotativo Tipo 2	320625 2
Boca para punto rotativo Tipo 4	320625 4
Boca para punto rotativo Tipo 6	320625 6
Boca para punto rotativo Tipo 1	320625 1
Boca para punto rotativo Tipo 5	320625 5