



## Destornillador acodado de 6 caras, brazo corto, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626068 2
GTIN	7610733266111
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

#### Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

### Descripción técnica

Longitud de los lados	60x7 mm
Superficie	cromado sobre níquel
Hexágono	2 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Ángulo de 100 grados	sí
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

627255 9

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad  
de alojamientos 9

---